

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5215582



- Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
- inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5215582
Typ	157 F-VA 280 35
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8 mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4749 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5215582



Abmessungen



Länge	280 mm
Breite	25 mm
Höhe	50 mm
Maß L	280 mm

Technische Daten

Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Montagehöhe	50 mm
Passung	Rd 8 mm
ROHS Konform	ja
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)