

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter 165 MBG... für Flachdächer, mit vergrößertem Bodenteil

Artikelnummer: 5218716



- geschlossene Form mit Boden
- mit doppelter Leitungshalterung
- Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
- Hülle aus Polyethylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
- Boden aus Polypropylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
- mit größerem Bodenteil (Ø 200 mm) zur besseren Standsicherheit

PP/
PE

Polypropylen/Polyethylen

Stammdaten

Artikelnummer	5218716
Typ	165 MBG-8-10 200
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Flachdächer
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polypropylen/Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	104,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6741 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter 165 MBG... für Flachdächer, mit vergrößertem Bodenteil

Artikelnummer: 5218716



Abmessungen



Höhe	80 mm
------	-------

Technische Daten

Anwendung	Flachdach
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
ROHS Konform	ja
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	Beton