

Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Klebesockel

Artikelnummer: 5207451



- zum Verkleben auf Beton, Stahl oder glatten Untergründen
- nicht geeignet für raue Flächen wie Putz, Holz, Bitumenbahnen
- Verarbeitung bei $> +15^{\circ}\text{C}$ und auf gereinigtem Untergrund
- bei der Installation von Flach- und Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen
- Verwendung auf Foliendächern nach Rücksprache mit dem zuständigen Dachbauunternehmen

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	5207451
Typ	177 20 KL
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	mit Klebesockel und Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	8-10 mm
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,239 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0668 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Klebesockel

Artikelnummer: 5207451



Abmessungen



Länge	22 mm
Maß D min.	40 mm
Maß H	25 mm

Technische Daten

Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Einsatz im Ex-Bereich	ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Montagehöhe	25 mm
Passung	Rd 8-10 mm
ROHS Konform	ja
Werkstoff des Halters	Polyamid
Werkstoff des Unterteils	Polyamid
Werkstoff des Überlegers	Polyamid