

# Technisches Datenblatt

## Klemme Rundleiter bis 25 mm<sup>2</sup> für 1801 VDE

Artikelnummer: 5015758



- für ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm<sup>2</sup>
- für feindrähtige Leitungen bis 16 mm<sup>2</sup> (max. Ø 7 mm)
- 1 Teilungseinheit
- blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)



St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 5015758                               |
| Typ                                             | 1801 RK25                             |
| Bezeichnung 1                                   | Reihen клемme                         |
| Bezeichnung 2                                   | für Potentialausgleichsschiene        |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 25mm <sup>2</sup>                     |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | galvanisch verzinkt                   |
| Oberflächennorm                                 | EN ISO 19598 / EN ISO 4042            |
| Kleinste VK-Einheit                             | 10                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 1,323 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0439 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Klemme Rundleiter bis 25 mm<sup>2</sup> für 1801 VDE

Artikelnummer: 5015758



## Abmessungen



|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 12 mm |
|--------|-------|

## Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Anschlussmöglichkeit               | 2,5-25 mm <sup>2</sup> |
| Geeignet für Bandleiteranschluss   | nein                   |
| Geeignet für Rundleiteranschluss   | ja                     |
| Geeignet für Sektorleiteranschluss | nein                   |
| Max. Leiterquerschnitt             | 25 mm <sup>2</sup>     |
| ROHS Konform                       | ja                     |
| Teilungseinheit TE (10 mm)         | 1                      |
| Geeignet für Sammelschiene         | sonstige               |