


Technisches Datenblatt

Sammelhalterung Grip 10, Kunststoff, flammwidrig

Artikelnummer: 2205388



Sammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement, zum Montieren von bis zu 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² an Wand oder Decke. Befestigung mit Schlagdübel oder Steckdübel. Befestigungsloch Ø 6 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 250-400 mm, abhängig von den jeweilig gültigen nationalen Vorgaben/Normen. Flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C. Fassungsvermögen: 2031/ 10 max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2205388
Typ	2031 F 10
Bezeichnung 1	Grip-Sammelhalterung
Bezeichnung 2	mit Anreihkontur, 960°C
Hersteller	OBO
Dimension	10x NYM3x1,5
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,41 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,063 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sammelhalterung Grip 10, Kunststoff, flammwidrig

Artikelnummer: 2205388



Abmessungen



Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	10
Ausführung flammwidrig	ja
Bruchlast	0,32 kN
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein
ROHS Konform	ja