

Technisches Datenblatt

Tiefenerder BP feuerverzinkt, 25 mm

Artikelnummer: 5000955



- System „BP“ (Bundespost)
- sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
- mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
- Version FT mit Zinkauflage von ca. 130 µm
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5000955
Typ	219 25 BP FT
Bezeichnung 1	Staberder
Hersteller	OBO
Dimension	1,5m
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	573 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,935 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Tiefenerder BP feuerverzinkt, 25 mm

Artikelnummer: 5000955



Abmessungen



Länge	1.500 mm
Maß L	1.500 mm

Technisches Datenblatt

Tiefenerder BP feuerverzinkt, 25 mm

Artikelnummer: 5000955



Technische Daten

Ausführung	sonstige
Bauform Tiefenerder	BP
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)	12,3 kA
Profilart	rund D=20 mm
ROHS Konform	ja
Verbindungsart	mit Zapfen/Bohrung