

Technisches Datenblatt

Gleitmutter A4

Artikelnummer: 1147084



Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518

Gleitmutter zur Verwendung mit C30 Profilsprossen.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1147084
Typ	ACMSN M10 A4
Bezeichnung 1	Gleitmutter
Bezeichnung 2	für Profilschienen Mittel
Hersteller	OBO
Dimension	M10
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0824 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Gleitmutter A4

Artikelnummer: 1147084



Abmessungen



Länge	26 mm
Breite	16,5 mm
Höhe	6 mm
Maß B	16,5 mm
Maß H	6 mm
Maß L	26 mm

Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Mit Feder	nein
ROHS Konform	ja