

Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Artikelnummer: 7404708



Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltetaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennsteg und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 2.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404708
Typ	AIKU 20070
Bezeichnung 1	Kanalunterteil
Hersteller	OBO
Dimension	2400x200x70
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	320,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,5625 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Artikelnummer: 7404708



Abmessungen



Länge	2.400 mm
Breite	200 mm
Höhe	70 mm
Blechstärke Unterteil	1 mm
Maß	200 mm
B	
Maß b	200 mm
Maß h	40 mm

Technische Daten

Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Trennwand	nein
Nutzquerschnitt	132 cm ²
Querschnitt Zug 3	5167 mm ²
Querschnitt Zug a	5945 mm ²
Querschnitt Zug b	2090 mm ²
ROHS Konform	ja
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken