

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 733 A4

Artikelnummer: 1362930



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



**A4** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1362930                    |
| Typ                                 | ASL 733 44 A4              |
| Bezeichnung 1                       | Abstandschelle             |
| Bezeichnung 2                       | mit Langloch               |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 36-44mm                    |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 20                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 4,23 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2886 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## Abstandschele 733 A4

Artikelnummer: 1362930



### Abmessungen



|            |        |
|------------|--------|
| Maß A      | 73 mm  |
| Maß B      | 59 mm  |
| Maß b      | 16 mm  |
| Maß D      | 44 mm  |
| Maß D max. | 44 mm  |
| Maß D min. | 36 mm  |
| Maß L      | 10 mm  |
| Maß s      | 24 mm  |
| Maß t1     | 1,5 mm |
| Maß t2     | 1,5 mm |
| Maß x      | 12 mm  |

### Technische Daten

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand       | ja          |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1           |
| Ausführung             | geschlossen |
| Befestigungsart        | Schraubloch |
| Funktionserhalt        | ja          |
| für Durchmesser        | 36 - 44     |
| Halogenfrei            | ja          |
| Kunststoffummantelt    | nein        |
| Materialstärke         | 1,5 mm      |
| ROHS Konform           | ja          |
| Spannbereich D max.    | 44 mm       |
| Spannbereich D min.    | 36 mm       |
| UV-beständig           | ja          |