


Technisches Datenblatt

Außenbefestigung oder -verbindung

Artikelnummer: 2007990



Mit der praktischen Außenbefestigung bzw. -verbindung können die Kabelkästen und Kleinverteiler der S- und SDB Serie problemlos an der Wand befestigt werden. Durch die Befestigung außerhalb des Klemmraums ist eine Spannungsverschleppung ausgeschlossen.

Die Außenbefestigung bzw. -verbindung können ebenfalls zum Verbinden mehrer Kästen untereinander verwendet werden. Zeitersparnis aufgrund der geringeren Anzahl der benötigten Befestigungsbohrungen.

Der Kabelabzweigkasten ist geprüft nach DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) und DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemäß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	2007990
Typ	AV-S
Bezeichnung 1	Außenbefestigung- Verbindung
Hersteller	OBO
Dimension	6mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2749 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außenbefestigung oder -verbindung

Artikelnummer: 2007990



Abmessungen



Länge	37 mm
Breite	23 mm
Höhe	3,8 mm

Technische Daten

ROHS Konform	ja
--------------	----