


Technisches Datenblatt

2-fach Rahmen BRK

Artikelnummer: 6121108



Rahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6121108
Typ	BRK CF2 M45 rws
Bezeichnung 1	2-fach Rahmen
Bezeichnung 2	für Modul 45 RAL9010
Hersteller	OBO
Dimension	110x80x28
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,73 kg
Gewichtseinheit	kg/100 Paar
CO ₂ -Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1796 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

2-fach Rahmen BRK

Artikelnummer: 6121108



Abmessungen



Breite	110 mm
Höhe	80 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Einheiten horizontal	2
Anzahl der Einheiten vertikal	2
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Flächenbündige Ausführung	nein
Geeignet für Einbauinstallation	nein
Geeignet für Geräteinbaukanal	ja
Geeignet für Unterflurkanaldose	nein
Geeignet für Unterputz-Installation	nein
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Montagerichtung	horizontal und vertikal
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP20
Textfeld/Beschriftungsfeld	nein
Tiefe	28 mm
Transparent	nein
Unterputz	nein
Mit Montagerahmen	nein
Durchmesser Öffnung	0