

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Artikelnummer: 1188273



Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1188273                    |
| Typ                                 | BS-F1-K-34 A2              |
| Bezeichnung 1                       | Bügelschelle 2056          |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 28-34mm                    |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 6,448 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4658 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Artikelnummer: 1188273



## Abmessungen



|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 39 mm   |
| Höhe        | 71 mm   |
| Blechstärke | 2 mm    |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 39 mm   |
| Maß C       | 34 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 71 mm   |
| Maß L       | 35 mm   |
| Maß t       | 2 mm    |

## Technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre   | 1                |
| für Rohrdurchmesser max. | 34 mm            |
| für Rohrdurchmesser min. | 28 mm            |
| Gewinde                  | M6               |
| Halogenfrei              | ja               |
| Länge Außenmaß           | 34 mm            |
| Max. Anzugsdrehmoment    | 3 Nm             |
| Mit Kunststoffwanne      | ja               |
| Montageart               | flaches Profil   |
| Schlitzebreite           | 10 mm            |
| Spannbereich D max.      | 34 mm            |
| Spannbereich D min.      | 28 mm            |
| Zusatz Oberfläche        | unbehandelt      |
| Zusatz Werkstoff         | rostfreier Stahl |