

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1188353



Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkleisen mit 40 mm Schenkellänge. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1188353                               |
| Typ                                             | BS-W2-M-34 FT                         |
| Bezeichnung 1                                   | Bügelschelle 2056                     |
| Bezeichnung 2                                   | 2-fach                                |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 28-34mm                               |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                    |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 50                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 10,755 kg                             |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3411 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1188353



## Abmessungen



|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 39 mm   |
| Höhe        | 142 mm  |
| Blechstärke | 2 mm    |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 39 mm   |
| Maß C       | 33 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 142 mm  |
| Maß L       | 46 mm   |
| Maß t       | 2 mm    |

## Technische Daten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre   | 2             |
| für Rohrdurchmesser max. | 34 mm         |
| für Rohrdurchmesser min. | 28 mm         |
| Gewinde                  | M6            |
| Halogenfrei              | ja            |
| Länge Außenmaß           | 33 mm         |
| Max. Anzugsdrehmoment    | 3 Nm          |
| Mit Metallwanne          | ja            |
| Montageart               | Winkelprofil  |
| Schlitzebreite           | 10 mm         |
| Spannbereich D max.      | 34 mm         |
| Spannbereich D min.      | 28 mm         |
| Zusatz Oberfläche        | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff         | Stahl         |