

# Technisches Datenblatt

## Symmetrische Bodenstütze, Traverse 300

Artikelnummer: 6044404



Traverse der symmetrischen Bodenstütze für das BKRS-System, passend für Unterteil Typ BSSU 190 2030. Einsetzbar für begehbare Kabelrinnen Breite 300 mm. Mit Gewindedurchzügen zum spanlosen Montieren von Kabelrinnen. Befestigung an Unterteil mit 4x FKS Flachkopfschraube M6. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6044404                  |
| Typ                                 | BSST 300 FS              |
| Bezeichnung 1                       | Symmetrische Bodenstütze |
| Bezeichnung 2                       | Traverse, Breite 300 mm  |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | B300mm                   |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | bandverzinkt             |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 50,8 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5262 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Symmetrische Bodenstütze, Traverse 300

Artikelnummer: 6044404



### Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 46 mm  |
| Breite | 295 mm |
| Höhe   | 26 mm  |
| Maß B  | 295 mm |
| Maß L  | 200 mm |

### Technische Daten

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Ausführung                              | sonstige   |
| Geeignet für Gitterrinne                | nein       |
| Geeignet für Kabelleiter                | nein       |
| Geeignet für Kabelrinne                 | ja         |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite max. | 300 mm     |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite min. | 300 mm     |
| Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite       | 300 mm     |
| Rinnenbefestigung                       | schraubbar |
| ROHS Konform                            | ja         |
| Rostfreier Stahl, gebeizt               | nein       |