

Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2510, Schlitz 11 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1108123



Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau. gelocht, nicht abbrechbar.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1108123
Typ	CL2510P2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 11mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x25x10
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	36,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9293 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2510, Schlitz 11 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1108123



Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	25 mm
Höhe	10 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	10 mm
Bund	50 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	11 mm
Statischer Wert A	0,44 cm ²
Statischer Wert Iy	0,06 cm ⁴
Statischer Wert Iz	0,44 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,12 cm ³
Statischer Wert Wz	0,35 cm ³