

Technisches Datenblatt

Verbindungsuffe G

Artikelnummer: 6410111



Verbindungsuffe mit durchgehendem Innengewinde.



St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6410111
Typ	CSTR M12 G
Bezeichnung 1	Verbindungsuffe
Bezeichnung 2	für Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M12x40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1687 kg CO ₂ e / 1 Stück



Technisches Datenblatt

Verbindungsmuffe G

Artikelnummer: 6410111



Abmessungen



Länge	40 mm
Maß 1 metrisch	12
Maß 2 metrisch	12
Maß L	1,57 in
Maß L	40 mm

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde	ja
Form	sechskant (hexagonal)
Gewinde	M12
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	19
Sechskantig	ja