

Technisches Datenblatt

Deskbox DBK, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6

Artikelnummer: 6116810



Klappbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Bürstenleiste als Leitungsauslass. Die Montage erfolgt über eine Einbauöffnung 245 x 157 mm in der Tischplatte.

Bestückung:

- zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- eine HDMI 1.3 Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis 50 mm Stärke.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DBK eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6116810
Typ	DBK2-M4H D2S2K
Bezeichnung 1	Deskbox, klappbar
Bezeichnung 2	zum Einbau in Tischplatten
Hersteller	OBO
Dimension	260x167x68
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	173,76 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge 260 mm

Technisches Datenblatt

Deskbox DBK, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6

Artikelnummer: 6116810



Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse Audio	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6	2
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Anschlüsse VGA	0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Ausführung	Einbau
Ausziehbar	nein
Form	rechteckig
Hochklappbar	ja
Länge der Zuleitung	3 m
ROHS Konform	exempt
Überspannungsschutz	nein