

Technisches Datenblatt

Deskbox mit Befestigungszwingen, unbestückt

Artikelnummer: 6116760



Anschlussfertige Deskbox DBL zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energieanschlüssen. Mit einem Wieland GST18®-Anschluss von links aus dem Profil. Werkzeuglose Montage mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm mit Standardbefestigungszwingen und 40 bis 70 mm mit der Befestigungszwingen DBZ-BZL70. Die Deskbox ist unbestückt und kann mit bis zu 5 Installationsgeräten der Bauform Modul 45® bestückt werden.



Alu	Aluminium
EL	eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6116760
Typ	DBL-1B
Bezeichnung 1	Deskbox
Bezeichnung 2	mit Befestigungszwingen
Hersteller	OBO
Dimension	325x71x78
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	60 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,543 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deskbox mit Befestigungszwingen, unbestückt

Artikelnummer: 6116760



Abmessungen



Länge	145 mm
Höhe	59 mm

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse Audio	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6	0
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Anschlüsse VGA	0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	0
Ausführung	Aufbau
Ausziehbar	nein
Form	rechteckig
Hochklappbar	nein
ROHS Konform	exempt
Überspannungsschutz	nein