

Technisches Datenblatt

Deskbox mit Befestigungszwinge, 2 Schutzkontaktsteckdosen, USB-Charger

Artikelnummer: 6116762



Anschlussfertige Deskbox DBL zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen. Mit einem Wieland GST18®-Anschluss von links aus dem Profil. Werkzeuglose Montage mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm mit Standardbefestigungszwinge und 40 bis 70 mm mit der Befestigungszwinge DBZ-BZL70. Die Deskbox ist mit 2 schwarzen Schutzkontakt-Steckdosen in 33°-Steckrichtung und einem 18W USB A+C USB-Ladegerät bestückt. Zusätzlich verfügt die Deskbox über 2 Leerplätze für den nachträglichen Einbau von einem 2 Modul 45®-Installationsgeräten.



Alu	Aluminium
EL	eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6116762
Typ	DBL-1B D2S 1C
Bezeichnung 1	Deskbox
Bezeichnung 2	mit Befestigungszwinge
Hersteller	OBO
Dimension	325x71x78
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	80 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,8669 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deskbox mit Befestigungszwinge, 2 Schutzkontaktsteckdosen, USB-Charger

Artikelnummer: 6116762



Abmessungen



Länge	145 mm
Höhe	59 mm

Technische Daten

Ausführung	Aufbau
Ausziehbar	nein
Form	rechteckig
Hochklappbar	nein
ROHS Konform	exempt