

Technisches Datenblatt

Deckel für Abstandsmontage FT

Artikelnummer: 6051224



Deckel für die Montage auf Abstand. Nicht geeignet für die Steigeleitern SLM und SLS.

Abstandhalter müssen pro 3 m unter der Artikelnummer 6065475 für Kabelrinnen und Kabelleitern sowie unter Artikelnummer 6065477 für Weitspannsysteme separat bestellt werden.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6051224
Typ	DRL FAM 330 FT
Bezeichnung 1	Deckel für Abstandsmontage
Bezeichnung 2	ohne Abstandhalter
Hersteller	OBO
Dimension	330x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	444,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,82 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel für Abstandsmontage FT

Artikelnummer: 6051224



Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	330 mm
Blechstärke	1,5 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein