

# Technisches Datenblatt

Standfuß für FangFix-System min. 16 kg

Artikelnummer: 5403205



- System bestehend aus FangFix-Stein mit Kantenschutz und Klemme
- FangFix-Klemme aus VA, Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- min. 16-kg-Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit
- schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
- Beton, frostbeständig
- der FangFix-Stein ist stapelbar
- passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen



**BET** Beton

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 5403205                  |
| Typ                                 | F-FIX-16B                |
| Bezeichnung 1                       | FangFix-System           |
| Bezeichnung 2                       | Komplettsystem           |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 16kg                     |
| Werkstoff                           | Beton                    |
| Kleinste VK-Einheit                 | 54                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 1898 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,5129 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt


Standfuß für FangFix-System min. 16 kg

Artikelnummer: 5403205



## Abmessungen

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 118,5 mm |
|------|----------|



## Technische Daten

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Aufnahme Fangstange | Gewinde |
| Ausführung          | Sockel  |
| Gewicht             | 16 kg   |
| Nenngröße Ø         | 373 mm  |
| Passung             | Rd 8 mm |
| ROHS Konform        | ja      |
| Verjüngt            | nein    |