

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter A2

Artikelnummer: 6406205



Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6406205
Typ	FRSB 6x20 A2
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Kombimutter
Hersteller	OBO
Dimension	M6x20
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,96 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0469 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter A2

Artikelnummer: 6406205



Abmessungen



Länge	20 mm
Maß D	13,5 mm
Maß d	6 mm
Maß L	20 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	A2-70
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Kopfform	Flachrundkopf mit Vierkant
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	nein
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	10
Schraubensystem	sonstige
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein