

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter G

Artikelnummer: 6406181



Feuerverzinkte Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive galvanisch verzinkter Kombimutter.
Zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Einsatz des Artikels nur in trockenen Atmosphären.




St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6406181
Typ	FRSB 6x20 G
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Kombimutter
Hersteller	OBO
Dimension	M6x20
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,903 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0199 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	20 mm
Maß D	13,5 mm
Maß d	6 mm
Maß L	20 mm

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter G

Artikelnummer: 6406181



Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Kopfform	Flachrundkopf mit Vierkant
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	nein
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	13
Schraubensystem	sonstige
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein