


Technisches Datenblatt

Flachrundschaube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6407471



Flachrundschaube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
Die Flachrundschaube kann in Kombination mit tauchfeuer- und Double-Dip-verzinkten Artikeln eingesetzt werden.



St

Stahl


F

feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6407471
Typ	FRS 10x20 F
Bezeichnung 1	Flachrundschaube
Bezeichnung 2	mit Scheibe und Mutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10x20
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0922 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	20 mm
Maß D	24 mm
Maß d	10 mm
Maß L	20 mm

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6407471



Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Kopfform	Flachrundkopf mit Vierkant
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	17
Schraubensystem	sonstige
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein