


Technisches Datenblatt

Flachrundschaube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6406254



Flachrundschaube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
Die Flachrundschaube kann in Kombination mit tauchfeuer- und Double-Dip-verzinkten Artikeln eingesetzt werden.




St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6406254
Typ	FRS 12x25 F
Bezeichnung 1	Flachrundschaube
Bezeichnung 2	mit Scheibe und Mutter
Hersteller	OBO
Dimension	M12x25
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,518 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0645 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	25 mm
Maß D	30 mm
Maß d	12 mm
Maß L	25 mm

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6406254



Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.6
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Kopfform	Flachrundkopf mit Vierkant
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	19
Schraubensystem	sonstige
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein