


Technisches Datenblatt

Flachrundschaube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6406971



Flachrundschaube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
Die Flachrundschaube kann in Kombination mit tauchfeuer- und Double-Dip-verzinkten Artikeln eingesetzt werden.



St

Stahl


F

feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6406971
Typ	FRS 8x20 F
Bezeichnung 1	Flachrundschaube
Bezeichnung 2	mit Scheibe und Mutter
Hersteller	OBO
Dimension	M8x20
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,054 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0468 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	20 mm
Maß D	20 mm
Maß d	8 mm
Maß L	20 mm

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6406971



Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.6
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Kopfform	Flachrundkopf mit Vierkant
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	13
Schraubensystem	sonstige
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein