

Technisches Datenblatt

Komplettlösung Geräteinsatz GES4

Artikelnummer: 7427412



Quadratische Einbaueinheit für sechs Installationsgeräte Modul 45, für den Einsatz in trocken gepflegten Holzböden und Estrichböden im Innenbereich bestehend aus Einbaugehäuse, Geräteinsatz GES4-2, zwei Universalträgern UT und eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose 33°, in weiß. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohrleitungen (M25), auf Oberkante Estrich einstellbar. Im Lieferzustand ist das Einbaugehäuse mit einem Blinddeckel verschlossen. Der Geräteinsatz kann nach Estricharbeiten in die entstandene Montageöffnung eingesetzt werden. Bodenbelagausparung im Klappdeckel des Geräteinsatzes 3, 5, 8 oder 10 mm. Die Mindesteinbautiefe beträgt 72 mm inklusive Bodenbelag, der Nivellierbereich + 30 mm.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7427412
Typ	GES4 BOX 9011
Bezeichnung 1	Geräteinsatz-Set
Bezeichnung 2	mit Steckdosen
Hersteller	OBO
Dimension	222x222x73mm
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	281 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,3983 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Komplettlösung Geräteinsatz GES4




Artikelnummer: 7427412

Abmessungen



Länge	205 mm
Breite	205 mm



Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer SchnurAuslass
Estrichhöhe max.	100 mm
Estrichhöhe min.	80 mm
ROHS Konform	exempt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Öffnungsmechanismus	Rastschieber
Bodenbelagdicke	5 mm