

# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 100, Kanalhöhe 53

Artikelnummer: 6113003



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6113003                               |
| Typ                                             | GK-53100SW                            |
| Bezeichnung 1                                   | Geräteeinbaukanal                     |
| Bezeichnung 2                                   | Rapid 45-2 1-zügig                    |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 53x100x2000                           |
| Farbe                                           | tiefschwarz; RAL 9005                 |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 12                                    |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 130,3 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,6984 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 100, Kanalhöhe 53

Artikelnummer: 6113003



## Abmessungen



|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 100 mm   |
| Höhe   | 53 mm    |

## Technische Daten

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Oberteile             | 1                       |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1                       |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufendes C-Profil |
| Bauform rechteckig               | ja                      |
| Bodenlochung                     | mit Bodenlochung        |
| Halogenfrei                      | nein                    |
| Kabelhalteklammer                | nein                    |
| Kanalverbinder                   | nein                    |
| Montageart der Oberteile         | innenliegend            |
| Montagelochung im Boden          | ja                      |
| Nutzquerschnitt                  | 4400 mm <sup>2</sup>    |
| Oberteil mitgeliefert            | ja                      |
| Oberteilbreite                   | 45 mm                   |
| Oberteilbreite 2                 | 0 mm                    |
| Oberteilbreite 3                 | 0 mm                    |
| ROHS Konform                     | ja                      |
| Schutzart                        | IP40                    |
| Schutzfolie                      | ja                      |
| Schutzgrad IK-Code               | IK08                    |
| Symmetrisch                      | ja                      |
| Temperatureinsatzbereich max.    | 60 °C                   |
| Temperatureinsatzbereich min.    | -15 °C                  |