

# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274511



Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.  
Oberteil muss separat bestellt werden.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6274511                               |
| Typ                                             | GK-A70130CW                           |
| Bezeichnung 1                                   | Außeneck                              |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 70x130mm                              |
| Farbe                                           | cremeweiß; RAL 9001                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 127 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,8853 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274511



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 270 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe   | 70 mm  |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Anzahl der Oberteile          | 1            |
| Ausführung                    | Unterteil    |
| Halogenfrei                   | nein         |
| Kabelhalteklammer             | nein         |
| Kanalverbinder                | nein         |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend |
| Montagelochung im Boden       | ja           |
| Oberteilbreite                | 76,5 mm      |
| Oberteilbreite 2              | 0 mm         |
| Oberteilbreite 3              | 0 mm         |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | ja           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08         |
| Symmetrisch                   | ja           |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C       |
| Winkelbereich max.            | 90 mm        |
| Winkelbereich min.            | 90 mm        |