

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Artikelnummer: 6113080



Flachwinkel zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6113080                               |
| Typ                                             | GK-FS53100RW                          |
| Bezeichnung 1                                   | Flachwinkel                           |
| Bezeichnung 2                                   | starre Form                           |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 200x200x100                           |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                    |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 34,6 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,8865 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Artikelnummer: 6113080



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 175 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe   | 53 mm  |

## Technische Daten

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Oberteile          | 1                         |
| Ausführung                    | Unterteil und Oberteil    |
| für Kanalbreite               | 100 mm                    |
| für Kanalhöhe                 | 53 mm                     |
| Halogenfrei                   | nein                      |
| Kabelhalteklammer             | nein                      |
| Kanalverbinder                | nein                      |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend              |
| Montagelochung im Boden       | ja                        |
| Oberteilbreite                | 45 mm                     |
| Oberteilbreite 2              | 0 mm                      |
| Oberteilbreite 3              | 0 mm                      |
| Richtungsänderung             | vertikal steigend/fallend |
| ROHS Konform                  | ja                        |
| Schutzart                     | IP40                      |
| Schutzfolie                   | ja                        |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08                      |
| Symmetrisch                   | ja                        |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C                     |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C                    |
| Winkelbereich max.            | 90 mm                     |
| Winkelbereich min.            | 90 mm                     |