

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

Artikelnummer: 6114240



Flachwinkel aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.

Oberteil muss separat bestellt werden.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6114240                                  |
| Typ                                 | GKH-F70130RW                             |
| Bezeichnung 1                       | Flachwinkel halogenfrei                  |
| Hersteller                          | OBO                                      |
| Dimension                           | 70x130                                   |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010                       |
| Werkstoff                           | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                                    |
| Gewicht                             | 66 kg                                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,9504 kg CO2e / 1 Stück                 |


# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

Artikelnummer: 6114240



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe   | 70 mm  |

## Technische Daten

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Oberteile          | 1                         |
| Ausführung                    | Unterteil                 |
| für Kanalbreite               | 130 mm                    |
| für Kanalhöhe                 | 70 mm                     |
| Halogenfrei                   | ja                        |
| Kabelhalteklammer             | nein                      |
| Kanalverbinder                | nein                      |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend              |
| Montagelochung im Boden       | ja                        |
| Oberteilbreite                | 76,5 mm                   |
| Oberteilbreite 2              | 0 mm                      |
| Oberteilbreite 3              | 0 mm                      |
| Richtungsänderung             | vertikal steigend/fallend |
| ROHS Konform                  | ja                        |
| Schutzart                     | IP30                      |
| Schutzfolie                   | ja                        |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08                      |
| Symmetrisch                   | ja                        |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C                     |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C                    |
| Winkelbereich max.            | 90 mm                     |
| Winkelbereich min.            | 90 mm                     |