

Technisches Datenblatt

Omegabügel FT

Artikelnummer: 1124671



Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 21 mm.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1124671
Typ	GMS 3 O 4121 FT
Bezeichnung 1	Omegabügel
Bezeichnung 2	mit 3 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	150x25x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,54 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5528 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Omegabügel FT

Artikelnummer: 1124671



Abmessungen



Länge	150 mm
Breite	40 mm
Höhe	25 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
ROHS Konform	ja