

Technisches Datenblatt

Schnellverbinder

Artikelnummer: 6016545



Schnellverbinder zur schraubenlosen Längsverbinding von Gitterrinnen ohne Spezialwerkzeug, für Gitterrinnen bis zur Breite 150mm.
Bei der Auswahl des Verbinders bitte die jeweilige Drahtstärke der Gitterrinne berücksichtigen.
Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterrinnenverbinder.

50-150mm = 2 Stück




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6016545
Typ	GRS 3.9 DD
Bezeichnung 1	Schnellverbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	d 3,9mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,111 kg CO ₂ e / 1 Stück

Abmessungen



Abmessung	69 x 44
Länge	69 mm
Breite	44 mm
Breite	1,73 in
Höhe	11 mm
Höhe	0,43 in
Blechstärke	1,45 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubloser Verbinder