

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder A4

Artikelnummer: 6016648



Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
Inklusive Schraube FRS M6 x 20.
Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterrinnenverbinder.

50-150mm = 2 Stück

200-300mm = 3 Stück

400-450mm = 4 Stück

500-600mm = 5 Stück



A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6016648
Typ	GSV 34 A4
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2345 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder A4

Artikelnummer: 6016648



Abmessungen



Abmessung	28 x 34
Länge	34 mm
Breite	29 mm
Breite	1,14 in
Höhe	24 mm
Höhe	0,94 in

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Passend für Gitterrinnendraht max.	4,9 mm
Passend für Gitterrinnendraht min.	3,9 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder