

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder A2

Artikelnummer: 6016574



Stoßstellenverbinder für Gitterrinne Typ SGR.
Inklusive Schraube FRS M8 x 20 mit Kombimutter.
Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterinnenverbinder.

50-150mm = 2 Stück

200-300mm = 3 Stück

400-450mm = 4 Stück

500-600mm = 5 Stück



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6016574
Typ	GUV 6 A2
Bezeichnung 1	U-Verbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	24x28x30
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,154 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2474 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder A2

Artikelnummer: 6016574



Abmessungen



Abmessung	24 x 28
Länge	24 mm
Breite	28 mm
Breite	1,1 in
Höhe	30 mm
Höhe	1,18 in

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Passend für Gitterrinnendraht min.	6 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder