


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle HF-VK 50, Kanalbreite 50

Artikelnummer: 6132474



Halogenfreier Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Direkte Wandmontage über die integrierte Bodenlochung (mit doppelseitigem Klebeband als Montagehilfe). Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.

Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.

Unter- und Oberteil im Set.


PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6132474
Typ	HFVK 5050 lgr
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	HF DIN Set 50x50 7035
Hersteller	OBO
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	60 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm

Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle HF-VK 50, Kanalbreite 50

Artikelnummer: 6132474



Technische Daten

Nutzquerschnitt	19,04 cm²
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C