


# Technisches Datenblatt

## Installationssäule, Typ ISSHS6

Artikelnummer: 6290073



ISS Installationssäulencenter Leer, bestückbar von allen 4 Seiten mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.). 2 Seiten des Installationscenters können 2-zügig bestückt werden, die anderen 2 Seiten 1-zügig. Jeder Installationszug kann 5 Geräte aufnehmen, das gesamte Installationscenter nimmt max. 30 Geräte auf. Befestigung direkt auf dem Fußboden. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen. Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.



**Alu** Aluminium

**EL** eloxiert

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6290073                    |
| Typ                                 | ISSHS6EL                   |
| Bezeichnung 1                       | Installationssäulencenter  |
| Bezeichnung 2                       | Boden                      |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 564x290x260                |
| Farbe                               | aluminium                  |
| Werkstoff                           | Aluminium                  |
| Oberfläche                          | eloxiert                   |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 720 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 120,7408 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Installationssäule, Typ ISSHS6

Artikelnummer: 6290073



### Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 564 mm |
| Breite | 290 mm |
| Höhe   | 260 mm |

### Technische Daten

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 6          |
| Anzahl der Züge                   | 6 St.      |
| Ausführung                        | sonstige   |
| Befestigungsart                   | schrauben  |
| Bodenmontage                      | ja         |
| Deckenmontage                     | nein       |
| Durchgehendes Profil              | ja         |
| Halogenfrei                       | ja         |
| Kabeleinführung                   | unten      |
| Oberteilbreite                    | 76,5 mm    |
| Ortsveränderlich                  | nein       |
| Säulenform                        | rechteckig |
| Säulenhöhe min.                   | 564 mm     |
| Verstellbar                       | nein       |
| Vorverdrahtet                     | nein       |