

Technisches Datenblatt

Seitenverbinder A2

Artikelnummer: 6016367



Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
Inklusive Schraube FRS M6 x 20.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6016367
Typ	K 11 262 A2
Bezeichnung 1	Seitenverbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x40
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3302 kg CO2e / 1 Stück



Technisches Datenblatt

Seitenverbinder A2

Artikelnummer: 6016367



Abmessungen



Abmessung	60 x 40
Länge	60 mm
Breite	40 mm
Breite	1,57 in
Höhe	24 mm
Höhe	0,94 in

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Passend für Gitterrinnendraht max.	4,9 mm
Passend für Gitterrinnendraht min.	3,9 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder