

# Technisches Datenblatt

## Kanalklammer LKM Kanalbreite 150 und 200 mm

Artikelnummer: 6249888



Die Kanalklammer hält die eingelegten Kabel und Leitungen im Kanal und erleichtert somit die Installation an Wand und Decke. Die Kanalklammern werden auf die Schlaufenlochung aufgesteckt und an der Seitenwand eingerastet. Passend für Kanalbreite 150 mm und 200 mm.



St

Stahl

GBP

galvanisch verzinkt, blau passiviert

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6249888                               |
| Typ                                             | LKM K140                              |
| Bezeichnung 1                                   | Kanalklammer                          |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 140mm                                 |
| Farbe                                           | zink                                  |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | galvanisch verzinkt, blau passiviert  |
| Oberflächennorm                                 |                                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 20                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 3,6 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0786 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Kanalklammer LKM Kanalbreite 150 und 200 mm

Artikelnummer: 6249888



### Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 25 mm  |
| Breite | 141 mm |
| Höhe   | 49 mm  |
| Maß a  | 25 mm  |
| Maß b  | 141 mm |
| Maß c  | 49 mm  |

### Technische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Befestigungsart               | einrastbar          |
| Funktionserhalt               | nein                |
| für Kanal-Abmessung           | 60 x 150 - 60 x 200 |
| Halogenfrei                   | ja                  |
| Mit Potentialausgleich        | nein                |
| Oberteilbreite                | 150 mm              |
| Oberteilbreite 2              | 200 mm              |
| Schutzart                     | IP30                |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10                |
| Selbstverlöschend             | nein                |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C               |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C               |