

# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122924



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Stahl              |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

## Stammdaten

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1122924                              |
| Typ                                             | MS4121P3000FT                        |
| Bezeichnung 1                                   | Profilschiene                        |
| Bezeichnung 2                                   | gelocht, Schlitzweite 22mm           |
| Hersteller                                      | OBO                                  |
| Dimension                                       | 3000x41x21                           |
| Werkstoff                                       | Stahl                                |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                   |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 3                                    |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                |
| Gewicht                                         | 151,3 kg                             |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                             |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,179 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122924



## Abmessungen



|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 3.000 mm |
| Breite | 41 mm    |
| Höhe   | 21 mm    |
| Maß L  | 3.000 mm |

## Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Abbrechbar                     | nein                 |
| Art der Lochung                | Rücken gelocht       |
| Ausführung                     | Einfachprofil        |
| Bohrlochatstand mittig         | 50 mm                |
| Funktionserhalt                | ja                   |
| Lochgröße                      | 14x28                |
| Materialstärke                 | 2 mm                 |
| Mit Lochung                    | ja                   |
| Mit Zahnung                    | ja                   |
| Profilform                     | C-Profil             |
| ROHS Konform                   | ja                   |
| Schlitzweite                   | 22 mm                |
| Statischer Wert A              | 1,65 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert I <sub>y</sub> | 0,95 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert I <sub>z</sub> | 4,51 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert W <sub>y</sub> | 0,89 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert W <sub>z</sub> | 2,2 cm <sup>3</sup>  |