


Ficha Técnica

Soporte de montaje, 2 x tipo C

Referencia: 7407843



Soporte de montaje para alojar dos módulos de conexión de datos de los siguientes tipos: Brand-Rex: apantallado; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K y KU-T; R&M: Snap-In y Keystone; Rutenbeck: UM y UMflex; SETEC: MKJ, UKJ y XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ y UMJ.
Dimensiones de la abertura de montaje en mm: 19,30 x 14,80.
Apropiado para la unidad completa UDHOMÉ2 con tubo.

A2 Acero inoxidable

Datos maestros	
Referencia	7407843
Tipo	MTGE2F 2C
Denominación 1	Placa de montaje para GE2F
Denominación 2	para 2 x conectores tipo C
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	0,38 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3049 kg CO2e / 1 Unidad



Ficha Técnica

Soporte de montaje, 2 x tipo C

Referencia: 7407843



Dimensiones



Longitud	108 mm
Ancho	108 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	2
Número de descargas de tracción	0
Versión	Forma de soporte
Tipo de fijación	Encajable
Campo identificativo	no
Marco para revestimiento del suelo	no
Chapa de base	no
Retráctil a nivel del suelo	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	no
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	sí
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para canal bajo suelo	sí
Con entalladura para revestimiento de suelo	no
Modo de montaje del mecanismo	Atornillar
Conforme a ROHS	sí
Modelo para carga pesada	no
Profundidad	14 mm
Posibilidad de descarga de tracción	sí