


# Technisches Datenblatt

## Verbindungswinkel

Artikelnummer: 7402968



Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel, T-Stück oder Kreuzung. Für die Herstellung eines 90°-Winkels wird zusätzlich ein Kanalendstück benötigt (separat bestellen!).




**St** Stahl

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 7402968                               |
| Typ                                             | OKU VW                                |
| Bezeichnung 1                                   | Verbindungswinkel                     |
| Bezeichnung 2                                   | für T- und Kreuz-Abzweig              |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 2,92 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0904 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |

### Abmessungen



### Technische Daten

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Abdeckung Montageöffnung                                  | nein     |
| Art des Zubehörs                                          | sonstige |
| Bodenblech                                                | nein     |
| Deckelbefestigung rastend                                 | nein     |
| Dichtungseinbaumöglichkeit                                | nein     |
| Entkoppelbar                                              | nein     |
| Geeignet für Dehnungsfuge                                 | nein     |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein     |
| Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal       | nein     |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | nein     |
| Mindestestrichhöhe                                        | 40       |
| Mit Anschlussöffnung                                      | nein     |
| Mit Potentialausgleich                                    | nein     |
| Mit Überstand                                             | ja       |
| Nivellierbereich min.                                     | 0 mm     |
| Oberteil abnehmbar                                        | nein     |
| ROHS Konform                                              | exempt   |