

Technisches Datenblatt

T-Stück EI60 für Brandschutzkanal PLCS D060810

Artikelnummer: 7217900



T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI60, Typ PLCS D060810 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.



Glasfaserleichtbeton

Stammdaten

Artikelnummer	7217900
Typ	PLCS T060810
Bezeichnung 1	T-Stück EI60
Bezeichnung 2	für PLCS D060810
Hersteller	OBO
Dimension	100x80
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	870 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Stück EI60 für Brandschutzkanal PLCS D060810

Artikelnummer: 7217900



Abmessungen



Abmessung Außen	208 x 150
Abmessung Innen	100 x 80
Maß B	208 mm
Maß b	100 mm
Maß h	80 mm
Maß H	150 mm
Maß L	460 mm
Maß l	310 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Klassifizierung EI - Installationskanal	60
Mit Lochung	nein
ROHS Konform	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton