

Technisches Datenblatt

T-Stück EI60 für Brandschutzkanal PLCS D061220

Artikelnummer: 7217904



T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI60, Typ PLCS D061220 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.



Glasfaserleichtbeton

Stammdaten

Artikelnummer	7217904
Typ	PLCS T061220
Bezeichnung 1	T-Stück EI60
Bezeichnung 2	für PLCS D061220
Hersteller	OBO
Dimension	200x120
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1390 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Stück EI60 für Brandschutzkanal PLCS D061220

Artikelnummer: 7217904



Abmessungen



Abmessung Außen	308 x 225
Abmessung Innen	200 x 120
Maß B	308 mm
Maß b	200 mm
Maß h	80 mm
Maß H	190 mm
Maß L	560 mm
Maß I	410 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Klassifizierung EI - Installationskanal	60
Mit Lochung	nein
ROHS Konform	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton