

Technisches Datenblatt

Installationskanaldeckel, Kanalbreite 200 mm, FS

Artikelnummer: 7218024



Deckel mit werkseitig vorgefertigten Rastsicken für werkzeuglose Montage und durchgängigen Potentialausgleich. Bei gekürzten Deckeln können zusätzliche Rastklammern eingesetzt werden. Die Angaben aus der Montageanleitung sind zu beachten.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218024
Typ	PLM LI 200 FS
Bezeichnung 1	Installationskanaldeckel
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	12x177x2000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	156,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,1566 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Installationskanaldeckel, Kanalbreite 200 mm, FS

Artikelnummer: 7218024



Abmessungen



Länge	2.000 mm
Maß	176 mm
B	

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
ROHS Konform	ja
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein