

# Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204128



Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.



|    |                      |
|----|----------------------|
| A2 | Edelstahl, rostfrei  |
| 2B | blank, nachbehandelt |

## Stammdaten

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer       | 7204128                       |
| Typ                 | PMB 130-4 A2                  |
| Bezeichnung 1       | Brandschutzbox vierseitig     |
| Bezeichnung 2       | mit intumeszierenden Einlagen |
| Lieferbar ab        | 04.10.2022                    |
| Hersteller          | OBO                           |
| Dimension           | 300x323x181                   |
| Farbe               | edelstahl                     |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4113    |
| Oberfläche          | blank, nachbehandelt          |
| Oberflächennorm     |                               |
| Kleinste VK-Einheit | 1                             |
| Mengeneinheit       | Stück                         |
| Gewicht             | 495,4 kg                      |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                    |


# Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204128



## Abmessungen



|            |        |
|------------|--------|
| Länge      | 300 mm |
| Breite     | 323 mm |
| Höhe       | 181 mm |
| Maß d      | 305 mm |
| Maß D min. | 323 mm |

## Technische Daten

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Ausführung Brandschutz | Schottkasten |
| Form                   | eckig        |
| ROHS Konform           | ja           |
| Zubehör erforderlich   | ja           |
| Innenhöhe              | 114 mm       |
| Innenbreite            | 305 mm       |