


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 A2

Artikelnummer: 6042345



Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>A2</b> | Edelstahl, rostfrei  |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6042345                    |
| Typ                                 | RAA 110 A2                 |
| Bezeichnung 1                       | Anbau-Abzweigstück         |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelrinne             |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 110x100                    |
| Farbe                               | edelstahl                  |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 50,4 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,4803 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 A2

Artikelnummer: 6042345



### Abmessungen



|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 100 mm |
| Höhe        | 110 mm |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Maß<br>B    | 100 mm |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Abgehende Breite                   | 100 mm                 |
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | nein                   |
| Materialstärke Bodenblech          | 0,8 mm                 |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| ROHS Konform                       | ja                     |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 120 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt    |
| Empfohlene Anzahl Schrauben        | 18 St.                 |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |