


# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare Kassette mit Schnurauflasse, RKS2, Edelstahl

Artikelnummer: 7409218



Nivellierbare Kassette der Nenngröße 9 mit Schnurauflasse für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45@-Geräte. Nivellierbare quadratische Kassette, 3-zügig, mit Schnurauflasse der Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten. Kassette passend zu Nutzung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur passend für glatte Bodenbeläge. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 für installiert werden.



A2 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 7409218                    |
| Typ                                 | RKS2 9 VS 20               |
| Bezeichnung 1                       | Quadratische Kassette      |
| Bezeichnung 2                       | mit Schnurauflasse         |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 243x243mm                  |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 430 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 20,7553 kg CO2e / 1 Stück  |


# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKS N, Edelstahl

Artikelnummer: 7409218



### Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 243 mm |
| Breite | 243 mm |
| Maß h  | 105 mm |

### Technische Daten

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte               | 12                         |
| Anzahl der Gerätebecher                     | 3                          |
| Anzahl der Leitungsauslässe                 | 1                          |
| Ausführung Deckel                           | quadratisch                |
| Ausführung Leitungsauslass                  | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Bodenpflege                                 | trocken                    |
| Entkoppelbar                                | nein                       |
| Fußbodenhöhe max.                           | 150 mm                     |
| Fußbodenhöhe min.                           | 105 mm                     |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau              | ja                         |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau                | ja                         |
| Geeignet für                                | Unterflurdosenaufbau       |
| Geeignet für Unterflurdose                  | 250/350                    |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | ja                         |
| Länge Einbaumaß                             | 244 mm                     |
| Nenngröße                                   | 350 mm                     |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten         | 9                          |
| Nivellierbereich max.                       | 150 mm                     |
| Nivellierbereich min.                       | 105 mm                     |
| ROHS Konform                                | exempt                     |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand         | IP20                       |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand       | IP40                       |
| Schutzgrad IK-Code                          | IK10                       |
| Schwerlastausführung                        | nein                       |
| Typ des Einbausystems                       | UT4                        |
| Vertikale Last, große Fläche                | bis 5.000 N                |
| Vertikale Last, kleine Fläche               | bis 3.000 N                |
| Zulassungen                                 | VDE                        |

# Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RКСN, Edelstahl

Artikelnummer: 7409218



## Technische Daten

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Bodenbelagdicke | 20 mm |
|-----------------|-------|