


# Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3

Artikelnummer: 7405968



Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.




A2 Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 7405968                    |
| Typ                                 | RK SL2 V3 40               |
| Bezeichnung 1                       | Schwerlast-Rahmenkassette  |
| Bezeichnung 2                       | blind                      |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 383x383x40                 |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 1466 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 54,7005 kg CO2e / 1 Stück  |

## Abmessungen



|       |        |
|-------|--------|
| Maß A | 424 mm |
| Maß B | 388 mm |
| Maß C | 382 mm |
| Maß h | 40 mm  |

# Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße  
350-3

Artikelnummer: 7405968



## Technische Daten

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Anzahl der Leitungsauslässe                 | 0                    |
| Ausführung Leitungsauslass                  | Kein Leitungsauslass |
| Bodenpflege                                 | nass                 |
| Estrichhöhe min.                            | 70 mm                |
| Fußbodenhöhe min.                           | 110 mm               |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau              | ja                   |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau                | ja                   |
| Geeignet für                                | Unterflurdosenaufbau |
| Geeignet für Unterflurdose                  | 350                  |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein                 |
| Länge Einbaumaß                             | 390 mm               |
| ROHS Konform                                | ja                   |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand         | IP00                 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand       | IP44                 |
| Schutzgrad IK-Code                          | IK10                 |
| Schwerlastausführung                        | ja                   |
| Schwerlastklasse                            | 20 kN (OBO SL2)      |
| Bodenbelagdicke                             | 34 mm                |