


Technisches Datenblatt

Universalverbinder 110 FS

Artikelnummer: 6067880



Universalverbinder für horizontale Längs- und Winkelverbindungen von begehbaren Kabelrinnen. Im abgewinkelten Zustand mit zusätzlichem Kabelschutz durch abgeflachte Kanten. Inklusive Befestigungsmaterial.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6067880
Typ	RUVK 110 FS
Bezeichnung 1	Universalverbinder
Bezeichnung 2	mit Kantenschutz
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0061 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Universalverbinder 110 FS

Artikelnummer: 6067880



Abmessungen



Abmessung	110x200
Länge	200 mm
Höhe	102 mm
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Anzahl Schrauben	8 St.
Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.	600 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.	100 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	ja
ROHS Konform	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder